

REST AUTOMIX "Elsodent"

Résine pour bridges & couronnes provisoires, hautement polissable et d'une esthétique irréprochable !

AVANTAGES

- Temps de travail adapté et temps de prise rapide : total, 2 minutes.
- Résistance accrue aux choc : excellente propriétés mécaniques.
- Teinte légèrement fluorescente, assurant une esthétique irréprochable, quelque soit les conditions d'éclairage.
- Couche d'inhibition de l'oxygène réduite.
- Polissage facile et optimal.
- Polymérisation en deux temps, donnant une flexibilité transitoire, ce qui facilite la manipulation.
- Cartouche de 50 ml, économique et performante.
- Radio-opaque.



PROPRIÉTÉS PHYSIQUES/CARACTÉRISTIQUES DU MATÉRIAU

- Résistance à la compression : 132 Mpa.
- Résistance à la flexion : 52 Mpa.
- Temps de travail : ~ 80 secondes.
- Temps de prise total (y compris le temps de travail) : 2 minutes.

PRÉSENTATION & DURÉE DE VIE

- Cartouche de 50ml + 10 embouts mélangeurs.
 - Teintes VITA disponibles : A2, A3.
 - Durée de vie : 2 ans quand le produit est conservé à 23°C.
- Réf. : REST-AM-A2 & REST-AM-A3**